

Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

SPB4 50 SI-HD-65 SC090

N° de artículo.:10.01.06.03380

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03380>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SPB4 50 SI-HD-65 SC090

Ventosa de fuelle (redonda) con 4,5 para la manipulación de bolsas y envases de forma inestable




Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	20 mm
d1	24,80 mm
d2	30 mm
D1	51 mm
Dk	31 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	50,30 mm
H	76 mm
H2	14 mm
H3	16 mm
Z (Carrera)	36,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	16,50 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	33 N
Fuerza aspir.	49,50 N
Fuerza arranque a -200 mbar	22 N
Fuerza arranque a -400 mbar	37 N

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

SPB4 50 SI-HD-65 SC090

N° de artículo.:10.01.06.03380

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03380>

Volumen	64,55 cm ³
Tamaño	50
Familia pezzon	SC 090
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	35,40 g
Familia de productos	SPB4

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad

Accesorios



SC 090 G1/2-AG

N° de artículo.:10.01.06.02595

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/2"-MA

Longitud L1: 37,5 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 15 mm



SC 090 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.02596

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/2"-HE

Longitud L1: 37,5 mm

Longitud apropiada: 21,5 mm

Diámetro nominal dn: 15 mm

Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

SPB4 50 SI-HD-65 SC090

N° de artículo.:10.01.06.03380

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03380>



SC 090 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.02793

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/4"-MA

Longitud L1: 33,5 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 8 mm



SC 090 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03273

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/4"-HE

Longitud L1: 37,5 mm

Longitud apropiada: 21,5 mm

Diámetro nominal dn: 11,4 mm



SC 090 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03269

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 31 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm

Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

SPB4 50 SI-HD-65 SC090

N° de artículo.:10.01.06.03380

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03380>



SC 090 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03272

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 37,5 mm

Longitud apropiada: 21,5 mm

Diámetro nominal dn: 8,6 mm



SC 090 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02791

Tipo de conexión: 090

Conexión: G3/8"-MA

Longitud L1: 33,5 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm



SC 090 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03274

Tipo de conexión: 090

Conexión: G3/8"-HE

Longitud L1: 37,5 mm

Longitud apropiada: 21,5 mm

Diámetro nominal dn: 15 mm

Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

SPB4 50 SI-HD-65 SC090

N° de artículo.:10.01.06.03380

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03380>



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

N° de artículo.:10.07.01.00321

Diámetro exterior D: 19,5 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm




SPI 42 PE SPB4-50

N° de artículo.:10.01.06.02916

Tamaño: 42

parte normal material: Polietileno

Aplicaci: SPB4-50



SSB 20-32 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00003

Margen de fijación: 20,0 ... 32,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado