

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03454>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle  
SPB2 (2,5 pliegues) > SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

### Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 20


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/8"-HE

Número de pliegues: 2,5

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| d2          | 12 mm    |
| dn          | 4 mm     |
| D1          | 22,10 mm |
| Dmax(S)     | 23,50 mm |
| Ds          | 21,40 mm |
| G1          | G1/8"-HE |
| H           | 39,30 mm |
| LG1         | 8 mm     |
| SW1         | 14 mm    |
| SW2         | 4 mm     |
| Z (Carrera) | 13 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                           | Valor                |
|------------------------------------|----------------------|
| Fuerza aspir.                      | 6,80 N               |
| Fuerza arranque                    | 15,70 N              |
| Carga transv.                      | 8,40 N               |
| Volumen                            | 4,20 cm <sup>3</sup> |
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm                |
| Diámetro interior tubo (recom.) d  | 4 mm                 |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03454>

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tamaño                        | 20           |
| Número de pliegues            | 2,50         |
| Material de ventosa           | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A   |
| Peso                          | 7,50 g       |
| Familia de productos          | SPB2         |

Nota: Fuerza aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad

### Accesorios



#### SPI 20 PA SPB2-20

N° de artículo.:10.01.06.04041

Tamaño: 20

parte normal material: Poliamida

Aplicaci: SPB2-20

### Piezas de repuesto



#### SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 20 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03454>



**SPB2 20 ED-65 SC040**

N° de artículo.:10.01.06.03409

Tamaño: 20

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 25,3 mm