

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 25 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03456>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB2 (2,5 pliegues) > SPB2 25 ED-65 G1/8-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 25


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/8"-HE

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	14,50 mm
dn	4 mm
D1	27,20 mm
Dmax(S)	28 mm
Ds	26,40 mm
G1	G1/8"-HE
H	44,90 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm
Z (Carrera)	17 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	9,90 N
Fuerza arranque	20,10 N
Carga transv.	9,10 N
Volumen	7,60 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 25 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03456>

Tamaño	25
Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	8,60 g
Familia de productos	SPB2

Nota: Fuerza aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad

Accesorios



SPI 25 PA SPB2-25

N° de artículo.:10.01.06.04042

Tamaño: 25

parte normal material: Poliamida

Aplicaci: SPB2-25

Piezas de repuesto



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 25 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03456>



SPB2 25 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.06.03410

Tamaño: 25

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 30,9 mm