

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03491

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03491>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB1 (1,5 pliegues) > SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 15


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/8"-HE

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	9,50 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	19,70 mm
Ds	15,40 mm
G1	G1/8"-HE
H	29 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	4,30 N
Fuerza arranque	9 N
Carga transv.	5 N
Volumen	1,50 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	15
Número de pliegues	1,50

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03491

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03491>

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	6,60 g
Familia de productos	SPB1

Accesorios



SPI 12 PA SPB1-15

N° de artículo.:10.01.06.03709

Tamaño: 12

parte normal material: Poliamida

Aplicaci: SPB1-15

Piezas de repuesto



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03491

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03491>



SPB1 15 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.06.02783

Tamaño: 15

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5