

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03523

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03523>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle  
SPB4 (4,5 pliegues) > SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

### Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 30


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/8"-HE

Número de pliegues: 4,5

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| d2          | 17 mm    |
| dn          | 8,60 mm  |
| Dmax(S)     | 31,50 mm |
| Ds          | 30,20 mm |
| G1          | G1/8"-HE |
| H           | 69,50 mm |
| LG1         | 12 mm    |
| SW1         | 22 mm    |
| Z (Carrera) | 20 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                          | Valor                 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Fuerza aspir.                     | 16 N                  |
| Fuerza arranque                   | 22 N                  |
| Volumen                           | 15,61 cm <sup>3</sup> |
| Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm                  |
| Número de pliegues                | 4,50                  |
| Material de ventosa               | Silicona SI           |
| Dureza del material [Shore A]     | 55 Shore A            |
| Tamaño                            | 30                    |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03523

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03523>

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso                 | 27,30 g |
| Familia de productos | SPB4    |

### Accesorios



#### SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



#### SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



#### SPI 24 PE SPB4-30

N° de artículo.:10.01.06.02855

Tamaño: 24

parte normal material: Polietileno

Aplicaci: SPB4-30

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03523

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03523>



### SPSE 30

N° de artículo.:10.01.06.02953

Tamaño: 30

## Piezas de repuesto



### SC 080 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03270

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 8,6 mm



### SPB4 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.02589

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5