

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03529

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03529>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB4 (4,5 pliegues) > SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 40


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/4"-HE

Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	23 mm
dn	11,40 mm
Dmax(S)	41,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	G1/4"-HE
H	87,10 mm
LG1	12 mm
SW1	27 mm
Z (Carrera)	27 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	25 N
Fuerza arranque	39 N
Volumen	35,74 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Tamaño	40

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03529

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03529>

Peso	41 g
Familia de productos	SPB4

Accesorios



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


N° de artículo.:10.07.01.00321

Diámetro exterior D: 19,5 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00003

Margen de fijación: 20,0 ... 32,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SPI 32 PE SPB4-40

N° de artículo.:10.01.06.02856

Tamaño: 32

parte normal material: Polietileno

Aplicaci: SPB4-40

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03529

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03529>



SPSE 40

N° de artículo.:10.01.06.02954

Tamaño: 40

Piezas de repuesto



SC 090 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03273

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/4"-HE

Longitud L1: 37,5 mm

Longitud apropiada: 21,5 mm

Diámetro nominal dn: 11,4 mm



SPB4 40 SI-55 SC090

N° de artículo.:10.01.06.02590

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5