

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 40 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03914

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03914>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle  
 SPB4 (4,5 pliegues) > SPB4 40 SI-55 G1/8-IG

### Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 4,5

### Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	23 mm
dn	8,60 mm
Dmax(S)	41,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	G1/8"-HE
H	87,10 mm
LG1	12 mm
SW1	27 mm
Z (Carrera)	27 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	25 N
Fuerza arranque	39 N
Volumen	35,74 cm <sup>3</sup>
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Tamaño	40

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 40 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03914

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03914>

Peso	65,70 g
Familia de productos	SPB4

### Accesorios



#### SIEB 19.5x1 MS-A2 103

N° de artículo.:10.07.01.00321

Diámetro exterior D: 19,5 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



#### SSB 20-32 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00003

Margen de fijación: 20,0 ... 32,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



#### SPI 32 PE SPB4-40

N° de artículo.:10.01.06.02856

Tamaño: 32

parte normal material: Polietileno

Aplicaci: SPB4-40

## Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 40 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03914

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03914>



**SPSE 40**

N° de artículo.:10.01.06.02954

Tamaño: 40

## Piezas de repuesto



**SC 090 G1/8-IG**

N° de artículo.:10.01.06.03272

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 37,5 mm

Longitud apropiada: 21,5 mm

Diámetro nominal dn: 8,6 mm



**SPB4 40 SI-55 SC090**

N° de artículo.:10.01.06.02590

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5