

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 25 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.06.04226

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04226>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SPB2f 25 SI-55 SC040

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 25


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
d2	8 mm
D1	18,50 mm
Dk	14,50 mm
Dmax(S)	28 mm
Ds	25 mm
H	25,30 mm
H2	4,70 mm
H3	6,70 mm
Z (Carrera)	9,80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	1 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	2 N
Fuerza aspir.	3 N
Volumen	2,94 cm ³
Tamaño	25
Familia pezzon	SC 040

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 25 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.06.04226

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04226>

Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	2,80 g
Familia de productos	SPB2f

Accesorios



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm