

## Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 40 EPDM-45 SC050

N° de artículo.:10.01.06.04378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04378>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > SFB1 40 EPDM-45 SC050

### Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón trabajo finas y flexibles




Tamaño: 40

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 1,5

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| D1          | 29,80 mm |
| Dmax(S)     | 42 mm    |
| Dk          | 20 mm    |
| Ds          | 40 mm    |
| d           | 11,40 mm |
| d1          | 17 mm    |
| d2          | 13,70 mm |
| H           | 29,70 mm |
| H2          | 6,60 mm  |
| Z (Carrera) | 10 mm    |

### Datos técnicos

| Atributo                           | Valor                |
|------------------------------------|----------------------|
| Fuerza aspir.                      | 8,80 N               |
| Volumen                            | 7,53 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                             | 40                   |
| Número de pliegues                 | 1,50                 |
| Material de ventosa                | EPDM                 |
| Dureza del material [Shore A]      | 45 Shore A           |
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 30 mm                |
| Familia pezzon                     | SC 050               |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 40 EPDM-45 SC050

N° de artículo.:10.01.06.04378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04378>

Familia de productos

SFB1

### Accesorios



#### SC 050 G1/4-AG SW410

N° de artículo.:10.01.06.04347

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



#### SC 050 G1/4-IG SW410

N° de artículo.:10.01.06.04348

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm