Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 10 SI-55 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.04391

https://www.schmalz.com/10.01.06.04391

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFB1 10 SI-55 M5-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles

- Tamaño: 10
- Material de ventosa: Silicona SI
- Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
- Condictión de los materiales: FDA-compatible

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	11 mm
Ds	10 mm
d2	4,20 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-AG
LG1	4,70 mm
H	17,30 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	2,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,50 N
Volumen	0,30 cm^3
Tamaño	10
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	1,60 g
Familia de productos	SFB1

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 10 SI-55 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.04391

https://www.schmalz.com/10.01.06.04391

Piezas de repuesto

SFB1 10 SI-55 SC030

N° de artículo.:10.01.06.04367

Tamaño: 10
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
Número de pliegues: 1,5

SC 030 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.02802

Tipo de conexión: 030
Conexión: M5-MA
Longitud L1: 15,5 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal dn: 1,8 mm