

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.04405

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04405>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles




Tamaño: 20

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
G1	G1/8"-MA
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
d2	6,60 mm
dn	4,10 mm
LG1	7,50 mm
H	23,50 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	5 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	20
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Fuerza aspir.	2,10 N
Familia de productos	SFB1
Volumen	1,20 cm ³
Número de pliegues	1,50
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.04405

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04405>

Piezas de repuesto



SFB1 20 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.06.04381

Tamaño: 20

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 1,5



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm