

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.04410

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04410>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles




Tamaño: 25

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	25 mm
d2	8,20 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8-AG
LG1	7,50 mm
H	25,20 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	6,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	3,20 N
Volumen	1,90 cm ³
Tamaño	25
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Familia de productos	SFB1

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.04410

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04410>

Piezas de repuesto



SFB1 25 EPDM-45 SC040

N° de artículo.:10.01.06.04376

Tamaño: 25

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 1,5



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm