

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.04416

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04416>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles




Tamaño: 30

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30 mm
d2	9,90 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
H	26,40 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	8 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	4,60 N
Volumen	2,90 cm ³
Tamaño	30
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Familia de productos	SFB1

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.04416

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04416>

Piezas de repuesto



SFB1 30 EPDM-45 SC040

N° de artículo.:10.01.06.04377

Tamaño: 30

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 1,5



SC 040 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03414

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm