Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 25 NBR-ESD-55 N062

N° de artículo.:10.01.06.04455

https://www.schmalz.com/10.01.06.04455

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas



- Tamaño: 25
- Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD
- Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
- Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4,50 mm
d2	9,90 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	22,50 mm
H	23 mm
H2	3,80 mm
H3	8,90 mm
Z (Carrera)	9 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	1,50
Fuerza aspir.	5,30 N
Tamaño	25
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Peso	2,70 g
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Familia de productos	FGA

Póngase en contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 25 NBR-ESD-55 N062

N° de artículo.:10.01.06.04455

https://www.schmalz.com/10.01.06.04455

Accesorios

SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05669

Rosca G1: G1/8"-HE
Longitud L1: 17,9 mm
Longitud apropiada: 12 mm
Diámetro nominal dn: 3,5 mm
parte normal material: Aluminio

SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05670

Rosca G1: G1/8"-MA
Longitud L1: 19,4 mm
Longitud apropiada: 6 mm
Diámetro nominal dn: 3,5 mm
parte normal material: Aluminio