

Unidad elevadora de ventosa

HS 14-22 M5-IG

N° de artículo.:10.01.07.00014

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00014>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Ventosas elevadoras > Ventosas elevadoras HS > HS 14-22 M5-IG

Ventosa elevadora HS para la separación rápida de papel y lámina




Recorrido Z: 14 mm

Conexión: G1/8"-HE

Conexión de ventosa: M5-HE

Datos de diseño



| Atributo | Valor |
|-------------|----------|
| D | 31 mm |
| D1 | 9 mm |
| G1 | G1/8"-HE |
| G2 | M5-HE |
| G3 | M5-HE |
| G4 | M5-HE |
| H | 65,50 mm |
| H1 | 43,50 mm |
| H2 | 5,50 mm |
| H3 | 11 mm |
| L | 30 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 10 mm |
| LG4 | 10 mm |
| Z (Carrera) | 14 mm |

Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---------------------|-------------|
| Fuerza de retención | 3,50 N |
| Consumo de aire | 33,30 l/min |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Unidad elevadora de ventosa

HS 14-22 M5-IG

N° de artículo.:10.01.07.00014

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00014>

| | |
|----------------------|------------------------|
| Consumo de aire | 2,00 m ³ /h |
| Duraci | 0,80 s |
| Peso | 0,13 kg |
| Familia de productos | HS |
