

## Adapter-Plate

AP-G-145x130x26

N° de artículo.:10.01.12.03876

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03876>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas de mesas nesting > Adapter-Plates AP-G > AP-G-145x130x26

### Adapter-Plate AP para su uso por Ventosa de Bloque VCBL-B y VCBL-S6-CUP




para: Sistemas para mesa lisa

Longitud L: 145 mm

Anchura B: 130 mm

Altura H: 26 mm

### Datos de diseño



| Atributo | Valor  |
|----------|--------|
| B        | 130 mm |
| H        | 26 mm  |
| L        | 145 mm |

### Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Adapter-Plate

AP-G-145x130x26

N° de artículo.:10.01.12.03876

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03876>



### VCBL-B 140x130x29 TV

N° de artículo.:10.01.12.03165

Dimensiones (LxB): 140 x 130

Altura H: 29 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora



### VCBL-B 140x130x48 TV

N° de artículo.:10.01.12.03169

Dimensiones (LxB): 140 x 130

Altura H: 48 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora



### VCBL-B 140x130x74 TV

N° de artículo.:10.01.12.03173

Dimensiones (LxB): 140 x 130

Altura H: 74 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora

## Adapter-Plate

AP-G-145x130x26

N° de artículo.:10.01.12.03876

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03876>



### VCBL-B 125x75x29 TV

N° de artículo.:10.01.12.03166

Dimensiones (LxB): 125 x 75

Altura H: 29 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora



### VCBL-B 125x75x48 TV

N° de artículo.:10.01.12.03170

Dimensiones (LxB): 125 x 75

Altura H: 48 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora



### VCBL-B 125x75x74 TV

N° de artículo.:10.01.12.03174

Dimensiones (LxB): 125 x 75

Altura H: 74 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora

## Adapter-Plate

AP-G-145x130x26

N° de artículo.:10.01.12.03876

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03876>



### VCBL-B 120x50x29 TV

N° de artículo.:10.01.12.03167

Dimensiones (LxB): 120 x 50

Altura H: 29 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora



### VCBL-B 120x50x48 TV

N° de artículo.:10.01.12.03171

Dimensiones (LxB): 120 x 50

Altura H: 48 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora



### VCBL-B 120x50x74 TV

N° de artículo.:10.01.12.03175

Dimensiones (LxB): 120 x 50

Altura H: 74 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora

## Adapter-Plate

AP-G-145x130x26

N° de artículo.:10.01.12.03876

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03876>



### VCBL-B 130x30x29 TV

N° de artículo.:10.01.12.03168

Dimensiones (LxB): 130 x 30

Altura H: 29 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora



### VCBL-B 130x30x48 TV

N° de artículo.:10.01.12.03172

Dimensiones (LxB): 130 x 30

Altura H: 48 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora



### VCBL-B 130x30x74 TV

N° de artículo.:10.01.12.03176

Dimensiones (LxB): 130 x 30

Altura H: 74 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora

## Adapter-Plate

AP-G-145x130x26

N° de artículo.:10.01.12.03876

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03876>



### STV-W G1/4-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00157

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 16,4 mm



### STV-W G1/4-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00159

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 20,2 mm



### STV-W G1/4-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00161

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 24 mm

## Adapter-Plate

AP-G-145x130x26

N° de artículo.:10.01.12.03876

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03876>



### STV-W G1/4-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00254

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 10 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 27,2 mm



### STV-W G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00162

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 34,5 mm



### VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring

N° de artículo.:10.08.06.00044

Rosca G1: G1/4"-MA

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

## Adapter-Plate

AP-G-145x130x26

N° de artículo.:10.01.12.03876

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03876>



### EINS-NIP G1/4-IG 7.2 MS

N° de artículo.:10.01.12.04712

Rosca G1: G1/4"-HE

Diámetro nominal dn: 7,2 mm

parte normal material: Latón



### DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2

N° de artículo.:10.01.12.04713

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro exterior D: 27 mm

Diámetro nominal: 7,2 mm