

Adapter-Plate


ISAP-K2 200x200x28

N° de artículo.:10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas de 2 circuitos > Adapter-Plates ISAP-K2 > ISAP-K2 200x200x28

Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 2 circuitos




Longitud L: 200 mm

Anchura B: 200 mm

Altura H: 28 mm

Datos de diseño



Atributo

Valor

B

200 mm

H

28 mm

L

200 mm

Datos técnicos

Atributo

Valor

Peso

2,95 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x28

N° de artículo.:10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>



ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

N° de artículo.:10.01.15.00004

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 30 mm

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x28

N° de artículo.:10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>



ISMB 80x80x42

N° de artículo.:10.01.15.00078

Dimensiones (LxB): 80x80

Superficie del suelo: 80 x 80 mm

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 42 mm

Piezas de repuesto



ISMST 19-7 4ISMST

N° de artículo.:10.01.14.00847

Diámetro exterior D: 7 mm

Altura H: 11,5 mm