

Placa de fricción


ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

N° de artículo.:10.01.15.00402

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00402>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Accesorios y repuestos Innospann > ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Placa de fricción



Anchura B: 86 mm

Diámetro interior d: 5 mm


Altura H: 8,7 mm

Longitud L: 86 mm

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-55

Tipo: CUP 100

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	86 mm
d	5 mm
H	8,70 mm
L	86 mm