

Ventosa forma de campana (redonda)

SPG 33 SI-45 SC040

N° de artículo.:10.01.19.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00002>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas para bombones SPG > SPG 33 SI-45 SC040

Ventosa en forma de campana (redonda)




Tamaño: 33

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Familia pezzon: SC 040

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	7,30 mm
d1	11 mm
Dk	21,50 mm
Ds	32,10 mm
H	37,50 mm
H2	4,80 mm
H3	7 mm
Lk	25,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Volumen	8,05 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	33
Familia pezzon	SC 040
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Peso	12,60 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (redonda)

SPG 33 SI-45 SC040

N° de artículo.:10.01.19.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00002>

Familia de productos

SPG

La fuerza de aspiración y el vacío operativo dependen de la geometría y estructura de la superficie de los bombones. Un vacío operativo de -150 mbar es recomendado. Adecuada para manipulación con alta acelerada (a 10g)

Accesorios



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm