

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 20 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00003>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > SAXM 20 ED-85 SC045

High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas




Tamaño: 20

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	9,70 mm
d1	15,30 mm
Dk	19,50 mm
Dmax(S)	26 mm
Ds	21,80 mm
H	16,70 mm
H2	7 mm
Z (Carrera)	3 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	20 N
Carga transv.	15 N
Carga transv. (superficie aceitada)	20 N
Volumen	2,69 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	5 mm
Tamaño	20

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 20 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00003>

Familia pezzon	SC 045
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	2,80 g
Familia de productos	SAXM

Accesorios



SC-A 045 G1/4-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02818

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 G1/4-IG L

N° de artículo.:10.01.06.02736

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diseño: Automático de seguridad

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 20 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00003>



SC-A 045 G3/8-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02807

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: G3/8"-MA

Longitud apropiada: 7,7 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 G3/8-IG L

N° de artículo.:10.01.06.02737

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: G3/8"-HE

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 M10-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02819

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: M10-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diseño: Automático de seguridad

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 20 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00003>



SC-A 045 M12-AG L

N° de artículo.:10.01.06.03253

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: M12-MA

Longitud apropiada: 8 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 M12x1.5-AG L

N° de artículo.:10.01.06.03185

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: M12x1.5-MA

Longitud apropiada: 8 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 M14x1-IG L

N° de artículo.:10.01.06.03382

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: M14x1-HE

Longitud apropiada: 25,2 mm

Diseño: Automático de seguridad

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 20 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00003>



SC-A 045 M14x1.5-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02820

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: M14x1.5-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 M16-AG L

N° de artículo.:10.01.06.03299

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: M16-MA

Longitud apropiada: 7,7 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 M16x1.5-AG L

N° de artículo.:10.01.06.03186

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: M16x1.5-MA

Longitud apropiada: 7,7 mm


Diseño: Automático de seguridad

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 20 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00003>



SC-A 045 RA L

N° de artículo.:10.01.06.02813

Tipo de conexión: 045

Longitud apropiada: 9,5 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-S 045 FDC-L

N° de artículo.:10.01.06.02803

Diseño: Elemento de fricción auto seguro