

Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 30 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.19.00146

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00146>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAX > SAX 30 ED-85 G3/8-IG

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas



Tamaño: 30


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Conexión: G3/8"-HE

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6,75 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,70 mm
G1	G3/8"-HE
H	26 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	4,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	39 N
Carga transv.	38 N
Carga transv. (superficie aceitada)	41 N
Volumen	3,20 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	18 mm
Tamaño	30
Conexión	G3/8"-HE
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 30 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.19.00146

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00146>

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	24 g
Familia de productos	SAX