

Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.19.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00152>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAX > SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas



Tamaño: 60


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Conexión: G3/8"-HE

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6,75 mm
Dmax(S)	69,70 mm
Ds	61,50 mm
G1	G3/8"-HE
H	33,40 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	10,90 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	154 N
Carga transv.	107 N
Carga transv. (superficie aceitada)	155 N
Volumen	25,20 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	30 mm
Tamaño	60
Conexión	G3/8"-HE
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.19.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00152>

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	29,50 g
Familia de productos	SAX

Recomendaciones de productos



HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

N° de artículo.:10.07.06.00356

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Diseño: integrated nozzle

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Conexión: G1/8"-HE

Función adicional: Soplado activo



FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

N° de artículo.:10.01.02.01436

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Conexión: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: con seguro antigiro antibloqueo

Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.19.00152

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00152>



SAB 60 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.00674

Tamaño: 60

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G3/8-IG

Número de pliegues: 1,5