

Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 60 ED-85 RA

N° de artículo.:10.01.19.00175

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00175>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAX > SAX 60 ED-85 RA

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas



Tamaño: 60


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Conexión: Adapt. rectangular

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6,75 mm
Dmax(S)	69,70 mm
Ds	61,50 mm
H	38,10 mm
L4	31,80 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	10,90 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	154 N
Carga transv.	107 N
Carga transv. (superficie aceitada)	155 N
Volumen	25,20 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	30 mm
Tamaño	60
Conexión	Adapt. rectangular
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 60 ED-85 RA

N° de artículo.:10.01.19.00175

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00175>

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	42,80 g
Familia de productos	SAX