

## Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 30 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.19.00179

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00179>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAX > SAX 30 ED-85 G1/4-IG

### Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas



Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A
Conexión: G1/4"-HE
Número de pliegues: 0

### Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6,75 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,70 mm
G1	G1/4"-HE
H	32,80 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	4,50 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	39 N
Carga transv.	38 N
Carga transv. (superficie aceitada)	41 N
Volumen	3,20 cm <sup>3</sup>
Radio de curvatura (min) (convexa)	18 mm
Tamaño	30
Conexión	G1/4"-HE
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 30 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.19.00179

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00179>

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	37,30 g
Familia de productos	SAX

---