

Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 40 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.19.00214

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00214>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAX > SAX 40 ED-85 G1/4-AG

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas



Tamaño: 40


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Conexión: G1/4"-MA

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6,10 mm
Dmax(S)	45,40 mm
Ds	41,30 mm
G1	G1/4"-MA
H	29,30 mm
LG1	14,50 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	7,10 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	69 N
Carga transv.	49 N
Carga transv. (superficie aceitada)	71 N
Volumen	8,50 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm
Tamaño	40
Conexión	G1/4"-MA
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 40 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.19.00214

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00214>

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	33,50 g
Familia de productos	SAX
