

Garra de agujas

SNG-M 4 0.8

N° de artículo.:10.01.29.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00001>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de agujas > Garras de agujas SNG-M > SNG-M 4 0.8

Garra de agujas "SNG-M" muy pequeño




Número de agujas: 4

Diámetro de las agujas: 0,8 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 3 mm

Margen presión (presión servicio): 4,0 ... 6,0 bar

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	32,50 mm
G1	M5-HE
G4	M4-HE
H	25 mm
L	35 mm
W(E)	30 °
X1	20 mm
Y1	20 mm
Z(NA)	3 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	4
Diámetro de las agujas	0,80 mm
Margen presión (presión servicio)	4,0 ... 6,0 bar
Temperatura de trabajo	5 ... 60 °C
Posición de montaje	BEL
Peso	80 g
Familia de productos	SNG-M

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Garra de agujas

SNG-M 4 0.8

N° de artículo.:10.01.29.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00001>

Accesorios



BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00093

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Longitud L: 31 mm

Anchura B: 34 mm

Altura H: 11,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE



STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 20,8 mm

Altura H: 13 mm

Rosca G1: M5-MA



STV-GE M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00201

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 9,9 mm

Longitud L: 18,8 mm

Garra de agujas

SNG-M 4 0.8

N° de artículo.:10.01.29.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00001>



VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m


Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

Piezas de repuesto



ERS SNG-M 4 0.8

N° de artículo.:10.01.29.00094

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: M

Número de agujas: 4

Diámetro de las agujas: 0,8 mm

Y: Pistón de aguja montado / tornillo TORX