

Garra de agujas


SNG-D 24 1.2 V

N° de artículo.:10.01.29.00009

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00009>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de agujas > Garras de agujas SNG-DL > SNG-D 24 1.2 V

Garra de agujas "SNG-D" muy robusto



Número de agujas: 24


Diámetro de las agujas: 1,2 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 7 mm

Func. adicional: Recorrido variable

Margen presión (presión servicio): 3,0 ... 10,0 bar

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	43,50 mm
G1	M5-HE
G4	M4-HE
H	80,30 mm
L	176 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	24
Diámetro de las agujas	1,20 mm
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 10,0 bar
Temperatura de trabajo	5 ... 60 °C
Posición de montaje	BEL
Peso	700 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Garra de agujas

SNG-D 24 1.2 V

N° de artículo.:10.01.29.00009

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00009>

Accesorios



BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00093

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Longitud L: 31 mm

Anchura B: 34 mm

Altura H: 11,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE



STV-GE M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00201

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 9,9 mm

Longitud L: 18,8 mm



STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 20,8 mm

Altura H: 13 mm

Rosca G1: M5-MA

Garra de agujas

SNG-D 24 1.2 V

N° de artículo.:10.01.29.00009

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00009>



VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m


Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

Piezas de repuesto



ERS SNG-D 1.2

N° de artículo.:10.01.29.00100

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: D

incluye: 2 cuñas de aguja montadas

Diámetro de las agujas: 1,2 mm