

## Garra de agujas

SNG-DL 1.2 24

N° de artículo.:10.01.29.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00011>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de agujas > Garras de agujas SNG-DL > SNG-DL 1.2 24

### Garra de agujas "SNG-DL" muy robusto




Número de agujas: 24

Diámetro de las agujas: 1,2 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 17,5 mm

Margen presión (presión servicio): 3,0 ... 10,0 bar

### Datos de diseño



Atributo	Valor
B	55 mm
G1	M5-HE
G4	M4-HE
H	117 mm
L	263,50 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	24
Diámetro de las agujas	1,20 mm
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 10,0 bar
Temperatura de trabajo	5 ... 60 °C
Posición de montaje	BEL
Peso	1500 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)


## Garra de agujas

SNG-DL 1.2 24

N° de artículo.:10.01.29.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00011>

### Accesorios



#### BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00093

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Longitud L: 31 mm

Anchura B: 34 mm

Altura H: 11,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE



#### STV-GE M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00201

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 9,9 mm

Longitud L: 18,8 mm



#### STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 20,8 mm

Altura H: 13 mm

Rosca G1: M5-MA

## Garra de agujas

SNG-DL 1.2 24

N° de artículo.:10.01.29.00011

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00011>



### VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m


Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

## Piezas de repuesto



### ERS SNG-DL 1.2

N° de artículo.:10.01.29.00102

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: DL

incluye: 2 cuñas de aguja montadas

Diámetro de las agujas: 1,2 mm