

Garra de agujas

SNG-V 10 1.2 V-7

N° de artículo.:10.01.29.00176

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00176>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de agujas > Garras de agujas SNG-V > SNG-V 10 1.2 V-7

Garra de agujas "SNG-V" muy robusto



Número de agujas: 10


Diámetro de las agujas: 1,2 mm

Func. adicional: Recorrido variable

Carrera de la aguja Z(NA): 7 mm

Margen presión (presión servicio): 3,0 ... 7,0 bar

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	32 mm
G1	M5-HE
G2	G1/8"-HE
G3	M4-HE
G4	M4-HE
H	56 mm
L	149 mm
W(E)	30 °
X1	20 mm
X2	12 mm
Y1	20 mm
Y2	46 mm
Z(NA)	7 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	10
Diámetro de las agujas	1,20 mm
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 7,0 bar
Temperatura de trabajo	5 ... 60 °C

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Garra de agujas

SNG-V 10 1.2 V-7

N° de artículo.:10.01.29.00176

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00176>

Peso	265 g
Func. adicional	Recorrido variable
Familia de productos	SNG-V

Accesorios



BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00093

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Longitud L: 31 mm

Anchura B: 34 mm

Altura H: 11,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE



HTS-A3 SGM 30/40 OP

N° de artículo.:10.01.17.00558

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Usa construcci: Garra magnética

Tamaño: 30/40

Garra de agujas

SNG-V 10 1.2 V-7

N° de artículo.:10.01.29.00176

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00176>



HTS-A2 SGM 30/40 OP

N° de artículo.:10.01.17.00581

Conexión 1: Perno c l ranura Ø19

Usa construcci: Garra magnética

Tamaño: 30/40



HPS-SGM 2M6 30/40 OP

N° de artículo.:10.01.17.00655

Usa construcci: Garra magnética

Conexión 1: 2 tornillos M6

Tamaño: 30/40

Diseño: Una sola pieza



STV-GE M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00201

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 9,9 mm

Longitud L: 18,8 mm

Garra de agujas

SNG-V 10 1.2 V-7

N° de artículo.:10.01.29.00176

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00176>



STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 20,8 mm

Altura H: 13 mm

Rosca G1: M5-MA



VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m


Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

Piezas de repuesto



ERS SNG-V 10 1.2

N° de artículo.:10.01.29.00238

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: V

incluye: 2 cuñas de aguja montadas

Número de agujas: 10

Diámetro de las agujas: 1,2 mm