

Placa de bridas (redonda)

FLAN-PL 55x7.5-EL1

N° de artículo.:10.01.30.00208

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00208>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras para vidrio fino > Accesorios STGG > FLAN-PL 55x7.5-EL1

Placa de bridas (redonda)




Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: EL1

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	10 mm
d1	4,30 mm
D2	16 mm
D	55 mm
Dmk	28 mm
D mk1	46 mm
G2	M4-HE
L	7,50 mm
L1	9,50 mm
L2	2 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen presión (presión servicio)	bar
Peso	34,90 g