

Garra de flujo (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Garras de flujo para alimentos SFG > SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Garra de flujo para alimentos secos fabricada con materiales que cumplen con la FDA



- Número de eyectores: 1
- Clase del funcionam.: E100
- Montaje: Lateral
- Función adicional: Conexión de escape de aire axial

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	25 mm
D	18 mm
D1	20,50 mm
d	6 mm
G1	M4-HE
H	66,40 mm
H1	76,90 mm
H2	20,20 mm
H3	12,70 mm
H4	5,20 mm
H5	34,70 mm
L	53 mm
L2	36 mm
L3	13 mm
L4	35 mm
SW1	17 mm
X1	15 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
----------	-------

Garra de flujo (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>

Margen presión (presión servicio)	1,0 ... 5,0 bar
Temperatura de trabajo	5 ... 75 °C
Montaje	Lateral
Función adicional	Conexión de escape de aire axial
Peso	108 g
Familia de productos	SFG

Accesorios



FLAN-PL 63x11.5-UNI

N° de artículo.:10.01.30.00017

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 11,5 mm

Tamaño: UNI



SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

N° de artículo.:10.01.30.01001

Material de ventosa: Polioximetileno POM

Diámetro exterior D: 59,5 mm

Altura H: 22 mm

Usa construcci: Garra de flujo (modular)

Garra de flujo (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

N° de artículo.:10.01.30.01141

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 32,5 mm



SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

N° de artículo.:10.01.30.01142

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 32,5 mm



SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B

N° de artículo.:10.01.30.01143

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 36,3 mm

Garra de flujo (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

N° de artículo.:10.01.30.01144

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 36,3 mm



SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

N° de artículo.:10.01.30.01145

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 29,5 mm



SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B

N° de artículo.:10.01.30.01146

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 29,5 mm

Garra de flujo (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B

N° de artículo.:10.01.30.01147

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 32 mm



SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

N° de artículo.:10.01.30.01148

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 32 mm



SAUG-SFG 20 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00998

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 32,5 mm

Garra de flujo (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 30 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00997

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 36,9 mm



SAUG-SFG 40 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00994

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 28,8 mm



SAUG-SFG 50 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00993

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 32,5 mm

Garra de flujo (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 20 SI-MD

N° de artículo.:10.01.30.01047

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Altura H: 32,5 mm



SAUG-SFG 30 SI-MD

N° de artículo.:10.01.30.01048

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Altura H: 36,9 mm



SAUG-SFG 40 SI-MD

N° de artículo.:10.01.30.01049

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable


Altura H: 28,8 mm

Garra de flujo (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



SAUG-SFG 50 SI-MD

N° de artículo.:10.01.30.01050

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Altura H: 32,5 mm



SET SFG MS


N° de artículo.:10.01.30.00992

incluye: Tornillos

Usa construcci: Garra de flujo (modular)

Montaje: Lateral

Temperatura de trabajo: °C



VSL 6-4 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00014

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C

Garra de flujo (mod)

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

N° de artículo.:10.01.30.00911

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00911>



ABLU-SL-26-20-PU-PS

N° de artículo.:10.07.09.00213

Usa construcci: Garra de flujo (modular)

Diámetro exterior D: 26 mm

Diámetro interior d: 20 mm

Material manguera: PU con espiral de PVC

Temperatura de trabajo: -20,0 ... 70,0 °C



FLAN-PL 63x10.5-AD1

N° de artículo.:10.01.30.00016

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 10,5 mm

Tamaño: AD1