

Eyector de transporte

SEC-100

N° de artículo.:10.02.01.00078

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00078>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Eyectores de transporte > Eyectores de transporte SEC > SEC-100


Eyector de transporte para piezas muy porosas



Tam. de toberas: 10 mm

Capacidad de aspiración (max): 36,6 m³/h

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	37 mm
D1	19 mm
D2	19 mm
G2	G1/8"-HE
G3	M4-HE
L	21 mm
L1	70 mm
LG3	8 mm
X1	29 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-170 mbar
Capacidad de aspiración (max)	610 l/min
Capacidad de aspiración (max)	36,60 m³/h
Consumo de aire con asp.	190 l/min
Consumo de aire con asp.	11,10 m³/h
Margen presión (presión servicio)	2,0 ... 6,0 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 80 °C
Peso	0,07 kg

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector de transporte

SEC-100

N° de artículo.:10.02.01.00078

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00078>

Vacío (max.)	-5,02 inHg
Capacidad de aspiración (max)	21,54 cfm
Consumo de aire con asp.	6,71 cfm
Margen presión (presión servicio)	29,0 ... 87,0
Familia de productos	SEC

Nota: Consumo de aire: A una presión operativa óptima (4,5 bar)