

Eyector básico

SEG 30 HS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00117>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SEG > SEG 30 HS SDA

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal



Diámetro de toberas: 3 mm


Tipo: Para alto vacío

Función adicional: Silenciador axial

Capacidad de aspiración (max): 240 l/min

Consumo de aire con asp.: 392 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	42 mm
D	32 mm
D2	32 mm
G1	G3/8"-HE
G2	G1/2"-HE
G3	G3/4"-HE
H	50 mm
L	127 mm
L1	217 mm
SW1	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	3 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	240 l/min
Capacidad de aspiración (max)	14,40 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	8,48 cfm
Consumo de aire con asp.	392 l/min
Consumo de aire con asp.	23,50 m³/h
Consumo de aire con asp.	13,84 cfm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SEG 30 HS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00117>

Nivel de sonido libre	75 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	68 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Presión óptima	5 bar
Presión óptima	72,50 psi
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	12 mm
Temperatura de trabajo	-10 ... 80 °C
Peso	404 g
Familia de productos	SEG

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



VFT G3/8-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00122

Conexión: G3/8"-HE

Diseño: Inserto de filtro largo

Flujo nominal: 245 l/min

Flujo nominal: 14,7 m³/h

Finura de filtro: 80 µm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SEG 30 HS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00117>



SD G3/4-AG 31x90 SEG

N° de artículo.:10.02.01.00909

Rosca G1: G3/4"-MA

Diámetro exterior D: 31 mm

Longitud L: 90 mm

Usa construcci: Eyectores básicos SEG