Eyector básico

SBP-C 05 G01 NC VS-T

N° de artículo.:10.02.01.01003

https://www.schmalz.com/10.02.01.01003

Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero

- Diámetro de toberas: 0,5 mm
- Grado de evacuación: 85 %
- Conexión: M5(1)-M5(2)
- Presión óptima: 4,5 bar
- Capacidad de aspiración (max): 7 l/min
- Consumo de aire con asp.: 14 l/min
- Control: Cerrada sin corriente
- Funcionalidad del eyector: vacuostato electrónico

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	10 mm
d	4,20 mm
D	9 mm
G1	M5-HE
G2	M5-HE
G3	M5-HE
H	37 mm
H1	39 mm
H2	5,20 mm
H3	9 mm
H4	14,30 mm
L	81 mm
L1	105 mm
L2	12,50 mm
L3	27 mm
SW1	8 mm
SW2	8 mm
X1	20 mm

Datos técnicos

Eyector básico

SBP-C 05 G01 NC VS-T

N° de artículo.:10.02.01.01003

https://www.schmalz.com/10.02.01.01003

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	0,50 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	0,40 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	7 l/min
Consumo de aire con asp.	0,80 m³/h
Consumo de aire con asp.	14 l/min
Nivel de sonido libre	58 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	53 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima	4,50 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	2 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	2 mm
Peso	103,50 g
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Presión óptima	65,20 psi
Capacidad de aspiración (max)	0,25 cfm
Consumo de aire con asp.	0,49 cfm
Familia de productos	SBP-C

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: En la versión con válvulas electromagnéticas SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) y una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios

BEF-PL 110x44.5x3 SBP

N° de artículo.:10.02.01.00511

Longitud L: 110 mm
Anchura B: 44,5 mm
Altura H: 3 mm
Usa construcci: Eyector básico SBP

Eyector básico

SBP-C 05 G01 NC VS-T

N° de artículo.:10.02.01.01003

https://www.schmalz.com/10.02.01.01003



SET SBP M4-IG

N° de artículo.:10.02.01.00769

Longitud L: 50 mm
Anchura B: 14 mm
Usa construcci: Eyector básico SBP
Tipo: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

N° de artículo.:21.04.06.00086

Material manguera: PUR cable
Conexión eléctrica: Conect. 10mm

ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00031

Conexión eléctrica: Hembrilla M8, 4 pol
Longitud cable: 5.000 mm
Material manguera: PUR cable

Eyector básico

SBP-C 05 G01 NC VS-T

N° de artículo.:10.02.01.01003

https://www.schmalz.com/10.02.01.01003

VFI CN6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00241

Conexión: Tubo flex. 6/4 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm

VFI 4/2 50

N° de artículo.:10.07.01.00329

Conexión: Tubo flex. 4/2

Finura de filtro: 50 µm

Piezas de repuesto

SD M5-AG 9x24

N° de artículo.:10.02.01.00539

Rosca G1: M5-MA

Diámetro exterior D: 9 mm

Longitud L: 24 mm

Eyector básico

SBP-C 05 G01 NC VS-T

N° de artículo.:10.02.01.01003

https://www.schmalz.com/10.02.01.01003

VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

N° de artículo.:10.06.02.00294

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Horizontal
Ajuste del punto de conmutación: Función de enseñanza
Tipo interruptor de vacío: Conmutación PNP
Conexión eléctrica: Conector M8, 4 polar
Indicación: LED
Tipo prot. IP: IP 40
con: histéresis fija
Entradas/salidas: 2 digital