

Módulo eyector

SEP HV 2 16 22 S

N° de artículo.:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01410>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Módulos eyector > Módulos eyector
ecoPump SEP > SEP HV 2 16 22 S

Multietapa vacu-set



Tipo: High Vacuum

Número de pasos: 2

Tam. de toberas: 1,6 mm

Diámetro de taladrado: 22 mm

Tipo de Eyectores compactos: Con válvula de seguridad

Grado de evacuación: 90 %


Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 137,3 l/min

Consumo de aire con asp.: 103 l/min

Datos de diseño



Atributo

Valor

D1

10,80 mm

D2

21,80 mm

L1

8 mm

L2

67,50 mm

L3

92 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	15,80 g
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	12 mm
Margen presión (presión servicio)	2,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	29,0 ... 87,0
Presión óptima	4 bar
Presión óptima	58 psi

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Módulo eyector

SEP HV 2 16 22 S

N° de artículo.:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01410>

Nivel de sonido libre	87 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	76 dB(A)
Tipo de Eyectores compactos	S
Capacidad de aspiración (max)	8,20 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	137,30 l/min
Capacidad de aspiración (max)	4,85 cfm
Consumo de aire con asp.	6,34 m³/h
Consumo de aire con asp.	103 l/min
Consumo de aire con asp.	3,64 cfm
Grado de evacuación	90 %
Número de pasos	2
Tam. de toberas	1,60 mm
Diámetro de taladrado	22 mm
Tipo	High Vacuum
Familia de productos	SEP

Accesorios



SHC 2 22

N° de artículo.:10.02.01.01512

Número de pasos: 2

Diámetro de taladrado: 22 mm

Diámetro exterior D: 20 mm

Longitud L: 33 mm

Rosca G1: M27x1.5-MA

Módulo eyector

SEP HV 2 16 22 S

N° de artículo.:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01410>



SD 29x70 SHC 22

N° de artículo.:10.02.01.01517

Diámetro exterior D: 29 mm

Longitud L: 70 mm

Usa construcci: Tapa de retención de Schmalz

Tamaño: 22



SFE 22 AL

N° de artículo.:10.02.01.01421

Diámetro de taladrado: 22 mm

Anchura B: 35 mm

Altura H: 44 mm

Longitud L: 87,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: G3/8"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-HE

Conexión: G1/4"-HE



SFE 22 POM

N° de artículo.:10.02.01.01767

Diámetro de taladrado: 22 mm

Anchura B: 31,5 mm

Altura H: 45 mm

Longitud L: 80 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: G3/8"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-HE

Módulo eyector

SEP HV 2 16 22 S

N° de artículo.:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01410>



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

N° de artículo.:10.08.03.00315

Anchura B: 50 mm

Altura H: 40 mm

Longitud L: 41 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 22



SET SFE 22

N° de artículo.:10.02.01.01577

Anchura B: 20 mm

Altura H: 20 mm

Longitud L: 27 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 22

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: M8-MA



SEV G1/8-IG G1/4-AG

N° de artículo.:10.02.01.01471

Diámetro exterior D: 19 mm

Longitud L: 37 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Rosca G2: G1/4"-MA

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Módulo eyector

SEP HV 2 16 22 S

N° de artículo.:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01410>



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

N° de artículo.:10.02.01.01450

Usa construcci: Módulo eyector

Tamaño: 22

incluye: 6x solapa