

Eyector compacto

SCP 10 FS VD

N° de artículo.:10.02.02.00896

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00896>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SCP-FS > SCP 10 FS VD

Eyector compacto con funcionalidad integrada



Diámetro de toberas: 1 mm

Capacidad de aspiración (max): 37 l/min


Consumo de aire con asp.: 53 l/min

Margen presión (presión servicio): bar

Control: Control externo

Funcionalidad del eyector: vacuostato digital

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	20,20 mm
d	4,50 mm
G1	G1/8"-HE
G2	G1/8"-HE
H	42,50 mm
H1	136,50 mm
H2	36,50 mm
H3	15 mm
L	71,50 mm
L2	7 mm
X1	41,50 mm
X2	58,50 mm
Y1	12 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	1 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	37 l/min
Control	Control externo

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector compacto

SCP 10 FS VD

N° de artículo.:10.02.02.00896

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00896>

Capacidad de aspiración (max)	1,31 cfm
Familia de productos	SCP

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00031

Conexión eléctrica: Hembrilla M8, 4 pol
Longitud cable: 5.000 mm
Material manguera: PUR cable

Piezas de repuesto



FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP

N° de artículo.:10.02.02.00655

Diámetro exterior D: 12,5 mm
Longitud L: 33 mm
Material de filtrado: Polietileno
Usa construcci: Eyectores compactos SCP

Eyector compacto

SCP 10 FS VD

N° de artículo.:10.02.02.00896

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00896>



SD 28x19x31.5 SCP10/15

N° de artículo.:10.02.02.00653

Longitud L: 28 mm

Anchura B: 19 mm

Altura H: 31,5 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SCP