

Placa de conexión de aire comprimido


GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

N° de artículo.:10.02.02.00917

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00917>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

Distribuidor de aire comprimido como conexión colectiva y para la fijación de eyectores



Margen presión (presión servicio): bar

Número de conexiones: 2


Longitud L: 78 mm

Anchura B: 38 mm

Altura H: 49,5 mm

Diámetro interior d: 7 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	38 mm
B2	7 mm
B3	16 mm
d	7 mm
G1	G1/2"-HE
H	49,50 mm
H2	8 mm
L	78 mm
X1	62 mm
X2	62 mm
Y2	34 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	375 g

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de conexión de aire comprimido

GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

N° de artículo.:10.02.02.00917

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00917>



EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30

N° de artículo.:10.02.02.00728

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 22 mm

Altura H: 8 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SMP/SCP



O-RING 14x1.5 NBR-70

N° de artículo.:10.07.08.00150

Margen presión (presión servicio): bar

Diámetro interior d: 14 mm

parte normal material: Caucho de nitrilo NBR