

Eyector compacto

SEM-C 25 SDA NO AS VD

N° de artículo.:10.02.02.03206

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03206>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SEM-C > SEM-C 25 SDA NO AS VD

Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración



Tamaño: 25

Función adicional: Silenciador axial

Capacidad de aspiración (max): 338 l/min


Consumo de aire con asp.: 100 l/min

Vacío (max.): -870 mbar

Control: Abierta sin corriente

Tipo de Eyectores compactos: Con sistema de expulsión

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	116,50 mm
B1	192 mm
d	5,50 mm
D1	40 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G1/2"-HE
G3	G1/2"-HE
H	70 mm
L	199,50 mm
L1	279,50 mm
L2	10,50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (max)	338 l/min
Grado de evacuación	87 %
Consumo de aire con asp.	100 l/min
Control	Abierta sin corriente

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector compacto

SEM-C 25 SDA NO AS VD


N° de artículo.:10.02.02.03206

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03206>

Peso	1,67 kg
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Tamaño	25
Familia de productos	SEM-C

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



ASK B-Form-C 5000 K-3P

N° de artículo.:21.04.06.00084

Conexión eléctrica: Hembrilla Form C

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PVC cable



ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00031

Conexión eléctrica: Hembrilla M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable

Eyector compacto

SEM-C 25 SDA NO AS VD

N° de artículo.:10.02.02.03206

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03206>



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo.:10.06.02.00032

Conexión eléctrica: Acodada hembr M8, 4 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable



ASV SMP/SCP-20-30-NO 2xC/M8 K

N° de artículo.:10.02.02.01291

Conexión: 2xCon.DIN175301-803A/M8

Longitud L: 5.425 mm

Piezas de repuesto



SD G1/2-AG 40x80 SEM

N° de artículo.:10.02.01.00309

Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro exterior D: 40 mm

Longitud L: 80 mm

Usa construcci: Eyectores multietapa