

Eyector compacto

SEM-C 100 SDA NO AS

N° de artículo.:10.02.02.03209

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03209>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SEM-C > SEM-C 100 SDA NO AS

Eyector multietapa (regulable) con alta capacidad de aspiración



Tamaño: 100

Función adicional: Silenciador axial

Capacidad de aspiración (max): 673 l/min


Consumo de aire con asp.: 246 l/min

Vacío (max.): -800 mbar

Control: Abierta sin corriente

Tipo de Eyectores compactos: Con sistema de expulsión

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	94,50 mm
B1	210 mm
d	5,50 mm
D1	50 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G1"-HE
G3	G3/4"-HE
H	90 mm
L	219,50 mm
L1	339,50 mm
L2	10,50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (max)	673 l/min
Grado de evacuación	81 %
Consumo de aire con asp.	246 l/min
Control	Abierta sin corriente

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector compacto

SEM-C 100 SDA NO AS


N° de artículo.:10.02.02.03209

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03209>

Peso	2,16 kg
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Tamaño	100
Familia de productos	SEM-C

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



ASK B-Form-C 5000 K-3P

N° de artículo.:21.04.06.00084

Conexión eléctrica: Hembrilla Form C

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PVC cable

Piezas de repuesto



SD G3/4-AG 50x120 SEM

N° de artículo.:10.02.01.00312

Rosca G1: G3/4"-MA

Diámetro exterior D: 50 mm

Longitud L: 120 mm

Usa construcci: Eyectores multietapa