

Eyector compacto

SCPSb 15 S02 NC

N° de artículo.:10.02.02.04134

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04134>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SCPSb > SCPSb 15 S02 NC

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho



Tam. de toberas: 15

Conexión: Tubo flex. D6(1)-D8(2)


Capacidad de aspiración (max): 65,5 l/min

Consumo de aire con asp.: 98,5 l/min

Vacío (max.): -850 mbar

Control: Cerrada sin corriente

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	18 mm
B1	18,60 mm
d	4,40 mm
d1	6 mm
d2	8 mm
d3	2,60 mm
H	77,50 mm
H1	97 mm
H2	40,80 mm
H3	47,50 mm
H4	16,50 mm
H5	5,50 mm
L	86,20 mm
L1	102,50 mm
L2	81,40 mm
L3	22 mm
L4	29,50 mm
X1	36,90 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

Eyector compacto

SCPSb 15 S02 NC

N° de artículo.:10.02.02.04134

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04134>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tam. de toberas	15
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	65,50 l/min
Capacidad de aspiración (max)	4,03 m³/h
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima	4,50 bar
Tipo prot. IP	IP 40 (con conector)
Peso	0,17 kg
Control	Cerrada sin corriente
Familia de productos	SCPSb

Accesorios



ABL-SET SCPS einstufig

N° de artículo.:10.02.02.04216

Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi

Tamaño: einstufig

Longitud L: 14 mm

Anchura B: 18 mm

Peso: 16,2 g



ASK B-MIC10 3000 K-2P

N° de artículo.:21.04.06.00086

Material manguera: PUR cable

Conexión eléctrica: Conect. 10mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector compacto

SCPSb 15 S02 NC

N° de artículo.:10.02.02.04134

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04134>



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

N° de artículo.:10.02.02.04149

Longitud L: 75 mm

Anchura B: 18 mm

Altura H: 9 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi



SET SCPS

N° de artículo.:10.02.02.04343

Longitud L: 113 mm

Anchura B: 70 mm

Altura H: 73 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi



UMR-SET SCPSb

N° de artículo.:10.02.02.04848

Usa construcci: Eyectores compactos SCPSb

Eyector compacto

SCPSb 15 S02 NC

N° de artículo.:10.02.02.04134

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04134>



VFI CN6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00241

Conexión: Tubo flex. 6/4 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



VFI CN8/6 50

N° de artículo.:10.07.01.00245

Conexión: Tubo flex. 8/6 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



VFI 6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00328

Conexión: Tubo flex. 6/4

Finura de filtro: 50 µm

Eyector compacto

SCPSb 15 S02 NC

N° de artículo.:10.02.02.04134

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04134>



VFT G1/4-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00119

Conexión: G1/4"-HE

Diseño: Inserto de filtro corto

Flujo nominal: 110 l/min

Flujo nominal: 6,6 m³/h

Finura de filtro: 80 µm