

Eyector compacto

SCPSb 2-07 S04 NO

N° de artículo.:10.02.02.04371

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04371>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SCPSb > SCPSb 2-07 S04 NO

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho



Tam. de toberas: 2-07

Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)


Capacidad de aspiración (max.): 37 l/min

Consumo de aire con asp.: 22 l/min

Vacío (max.): -850 mbar

Control: Abierta sin corriente

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	18 mm
B1	18,60 mm
d	4,40 mm
d1	6 mm
d2	6 mm
d3	2,60 mm
H	77,50 mm
H1	97 mm
H2	40,80 mm
H3	47,50 mm
H4	16,50 mm
H5	5,50 mm
L	94 mm
L1	109,50 mm
L2	81,40 mm
L3	22 mm
L4	29,50 mm
X1	36,90 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

Eyector compacto

SCPSb 2-07 S04 NO

N° de artículo.:10.02.02.04371

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04371>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tam. de toberas	2-07
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	37 l/min
Capacidad de aspiración (max)	2,28 m³/h
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima	4,50 bar
Tipo prot. IP	IP 40 (con conector)
Peso	0,17 kg
Control	Abierta sin corriente
Familia de productos	SCPSb

Accesorios



ABL-SET SCPS zweistufig

N° de artículo.:10.02.02.04667

Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi

Tamaño: zweistufig

Longitud L: 14 mm

Anchura B: 18 mm

Peso: 16,3 g



ASK B-MIC10 3000 K-2P

N° de artículo.:21.04.06.00086

Material manguera: PUR cable

Conexión eléctrica: Conect. 10mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector compacto

SCPSb 2-07 S04 NO

N° de artículo.:10.02.02.04371

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04371>



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

N° de artículo.:10.02.02.04149

Longitud L: 75 mm

Anchura B: 18 mm

Altura H: 9 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi



SET SCPS

N° de artículo.:10.02.02.04343

Longitud L: 113 mm

Anchura B: 70 mm

Altura H: 73 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SCPS/SCPSi



UMR-SET SCPSb

N° de artículo.:10.02.02.04848

Usa construcci: Eyectores compactos SCPSb

Eyector compacto

SCPSb 2-07 S04 NO

N° de artículo.:10.02.02.04371

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04371>



VFI CN6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00241

Conexión: Tubo flex. 6/4 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



VFI CN8/6 50

N° de artículo.:10.07.01.00245

Conexión: Tubo flex. 8/6 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



VFI 6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00328

Conexión: Tubo flex. 6/4

Finura de filtro: 50 µm

Eyector compacto

SCPSb 2-07 S04 NO

N° de artículo.:10.02.02.04371

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04371>



VFT G1/8-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00116

Conexión: G1/8"-HE

Diseño: Inserto de filtro corto

Flujo nominal: 45 l/min

Flujo nominal: 2,7 m³/h

Finura de filtro: 80 µm