

Bomba de vacío

EVE-TR-T 4 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00197

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00197>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR > EVE-TR-T 4 AC F

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento



Tipo corriente: Corriente alterna

Nivel de sonido en 50 Hz: 59 dB(A)

voltaje de 50Hz: 230V - AC

Capacidad de aspiración (50 Hz): 4 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 4,7 m³/h

Pot. nominal 50 Hz: 0,18 kW


Pot. nominal 60 Hz: 0,22 kW

con: Filtro

Peso: 8,5 kg

Vacío (max.): -850 mbar

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	134 mm
B1	160,50 mm
G2	G1/4"-MA
H	235 mm
L	255 mm
L1	268,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-850 mbar
Vacío (max.)	-25,10 inHg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	4 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	4,70 m ³ /h
voltaje de 50Hz	230V - AC
Pot. nominal 50 Hz	0,18 kW
Pot. nominal 60 Hz	0,22 kW
Tipo corriente	AC

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR-T 4 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00197

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00197>

Tipo corriente	Corriente alterna
Nivel de sonido en 50 Hz	59 dB(A)
Peso	8,50 kg
Tipo prot. IP	IP 54
Familia de productos	EVE-TR

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

N° de artículo.:10.03.01.00107

Diámetro exterior D: 23 mm

Vacío (max.): -850 mbar

Rosca G1: G3/8"-MA

Longitud L: 45 mm

Usa construcci: Bomba EVE

Tamaño: 4-8



DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2

N° de artículo.:10.08.01.00020

Diámetro exterior D: 27 mm

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L: 34 mm

Bomba de vacío

EVE-TR-T 4 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00197

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00197>



DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2

N° de artículo.:10.08.01.00018

Diámetro exterior D: 27 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L: 43 mm

Piezas de repuesto



VST EVE-TR-4

N° de artículo.:10.03.01.00108

Usa construcci: Bomba EVE-TR

Tamaño: 4



FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

N° de artículo.:10.07.01.00013

Finura de filtro: 15 µm

Diámetro exterior D: 27 mm

Longitud L: 23 mm

Material de filtrado: Acero inoxidable

Usa construcci: Filtro VF

Tamaño: 1/4-Draht

Bomba de vacío

EVE-TR-T 4 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00197

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00197>



VST EVE-TR-4

N° de artículo.:10.03.01.00108

Usa construcci: Bomba EVE-TR

Tamaño: 4