Bomba de vacío

EVE-TR 8 DC

N° de artículo.:10.03.01.00288

https://www.schmalz.com/10.03.01.00288

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR > EVE-TR 8 DC

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento

- Tipo corriente: Corriente Continua
- Nivel de sonido en 50 Hz: 60,5 dB(A)
- Peso: 12 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	123 mm
B1	138 mm
B2	11,50 mm
d	8,40 mm
G3	G3/8"-HE
H	196 mm
L	231 mm
L2	80 mm
X1	80 mm
Y1	100 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración en DC	9,70 m³/h
Tensión	24 – 48V DC
Pot. nominal	500 W
Tipo corriente	DC
Tipo corriente	Corriente Continua
Nivel de sonido en 50 Hz	60,50 dB(A)
Peso	12 kg
Familia de productos	EVE-TR

Bomba de vacío

EVE-TR 8 DC

N° de artículo.:10.03.01.00288

https://www.schmalz.com/10.03.01.00288

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios

VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

N° de artículo.:10.03.01.00107

Diámetro exterior D: 23 mm
Vacío (max.): -850 mbar
Rosca G1: G3/8"-MA
Longitud L: 45 mm
Usa construcci: Bomba EVE
Tamaño: 4-8

Piezas de repuesto

FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

N° de artículo.:10.07.01.00014

Finura de filtro: 50 µm
Diámetro exterior D: 27,5 mm
Longitud L: 50,5 mm
Material de filtrado: Papel
Usa construcci: Filtro VF
Tamaño: 3/8