

Bomba de vacío

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.03.01.00322

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00322>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR > EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento



Tipo corriente: corriente trifásica

voltaje de 60Hz: YY230/Y460V ±10%

Capacidad de aspiración (60 Hz): 78,5 m³/h


Pot. nominal 60 Hz: 2,6 kW

Ejecución diseño: IE3:US/CAN

Permición: UL/CSA

Peso: 86 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	353 mm
B2	46 mm
d	12 mm
G3	G1"-HE
G5	M8-HE
H	328 mm
L	747 mm
L2	96 mm
X1	326 mm
Y1	190 mm
Y2	95 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz)	78,50 m³/h
voltaje de 60Hz	
Pot. nominal 60 Hz	2,60 kW
Tipo corriente	AC3
Tipo corriente	corriente trifásica
Ejecución diseño	IE3:US/CAN

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.03.01.00322

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00322>

Peso	86 kg
Tipo prot. IP	IP 55
Familia de productos	EVE-TR

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

N° de artículo.:10.03.01.00153

Diámetro exterior D: 58 mm

Vacío (max.): -950 mbar

Rosca G1: G1-1/4"-MA

Longitud L: 72 mm

Usa construcci: Bomba EVE

Tamaño: 60-140



VOL 50

N° de artículo.:10.03.03.00118

Acumulador volumen: 50 l

Altura H: 235 mm

Función adicional del depósito de vacío: Manómetro, válvula, filtro

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.03.01.00322

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00322>



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

N° de artículo.:10.07.01.00018

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 98 mm

Longitud L: 70 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 1-1/4-IGN



VST EVE-TR60/TR80

N° de artículo.:22.09.01.00031

Usa construcci: Bomba EVE

Tamaño: TR60/TR80

incluye: Cepillo deslizando

Y: Filtro