

Bomba de vacío

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

N° de artículo.:10.03.01.00348

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00348>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR X > EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua



Tipo corriente: corriente trifásica

voltaje de 60Hz: YY230/Y460V ±10%

voltaje de 60Hz opt: D208V ±10% (o. IE3)

Capacidad de aspiración (60 Hz): 154 m³/h

Vacío (60 Hz): -800 mbar

Ejecución diseño: IE3:US/CAN


Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

Permisión: UL/CSA

Peso: 119,5 kg

Permisión: UL/CSA

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	470 mm
B2	107,50 mm
d	12 mm
G2	G1-1/4"-HE
G3	G1-1/2"-HE
G5	M8-HE
H	336 mm
H1	425,70 mm
H2	75 mm
L	862 mm
L1	869,70 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz)	154 m³/h
voltaje de 60Hz	

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

N° de artículo.:10.03.01.00348

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00348>

Pot. nominal 60 Hz	4,80 kW
Peso	119,50 kg
Tipo prot. IP	IP 55
Tipo corriente	AC3
Familia de productos	EVE-TR-X

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Piezas de repuesto



FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140

N° de artículo.:10.03.01.00231

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 80/100/140



FILT-EINS EVE-TR-X-80

N° de artículo.:10.03.01.00232

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 80

Bomba de vacío

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

N° de artículo.:10.03.01.00348

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00348>



VST EVE-TR-X-140

N° de artículo.:10.03.01.00234

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 140

incluye: Cepillo deslizando / filtro