

Bomba de vacío

EVE-OG 16 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00047

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00047>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío lubricadas con aceite EVE-OG > EVE-OG 16 AC3

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento



Tipo corriente: corriente trifásica

Nivel de sonido en 50 Hz: 44 dB(A)


Capacidad de aspiración (50 Hz): 16 m³/h

Pot. nominal 50 Hz: 0,5 kW

voltaje de 50Hz: 230/400V - AC

Peso: 19 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	215 mm
B2	26 mm
G3	G3/4"-HE
G5	M8-HE
H	215,50 mm
L	435,50 mm
L2	63 mm
X1	176 mm
Y1	111 mm
Y2	107 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-980 mbar
Vacío (max.)	-28,94 inHg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	16 m³/h
voltaje de 50Hz	230/400V - AC
Pot. nominal 50 Hz	0,50 kW
Nivel de sonido en 50 Hz	44 dB(A)
Peso	19 kg
Tipo prot. IP	IP 55

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-OG 16 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00047

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00047>

Tipo corriente

AC3

Familia de productos

EVE-OG

Accesorios



DRM 40 P1 H

N° de artículo.:10.07.02.00050

Diámetro exterior D: 40 mm

Margen de medición: 0,0 ... 1,0 bar

Tipo de Man: Conexión trasera

Rosca G1: G3/4"-MA



MSS-K 1.6-2.5A

N° de artículo.:10.04.04.00119

Usa construcci: PKZM0

Tipo prot. IP: IP 65

Margen de medición: bar



VOL 15

N° de artículo.:10.03.03.00113

Acumulador volumen: 15 l

Altura H: 180 mm

Función adicional del depósito de vacío: Manómetro, válvula, filtro

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-OG 16 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00047

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00047>



ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit

N° de artículo.:22.09.03.00038

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Piezas de repuesto



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

N° de artículo.:10.07.01.00017

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 65 mm

Longitud L: 69,5 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 3/4-IG



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

N° de artículo.:27.02.01.00055

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Bomba de vacío

EVE-OG 16 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00047

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00047>



VST EVE-OG-10-16C

N° de artículo.:10.03.02.00075

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Tamaño: 10-16C