

Bomba de vacío

EVE-OG 25 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00084>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío lubricadas con aceite EVE-OG > EVE-OG 25 AC3

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento



Capacidad de aspiración (60 Hz): 30 m³/h

Tipo corriente: corriente trifásica

Nivel de sonido en 50 Hz: 60 dB(A)

Capacidad de aspiración (50 Hz): 25 m³/h


Pot. nominal 50 Hz: 0,75 kW

voltaje de 50Hz: 230/400V - AC

voltaje de 60Hz: 230/400V - AC

Peso: 34 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	284 mm
B2	17 mm
G3	G1-1/4"-HE
G5	M8-HE
H	260 mm
L	568 mm
L2	131 mm
X1	159 mm
X2	120 mm
Y1	238 mm
Y2	171 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-980 mbar
Vacío (max.)	-28,94 inHg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	25 m³/h
voltaje de 50Hz	230/400V - AC
Pot. nominal 50 Hz	0,75 kW
Nivel de sonido en 50 Hz	60 dB(A)

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-OG 25 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00084>

Peso	34 kg
Tipo prot. IP	IP 54
Tipo corriente	AC3
Familia de productos	EVE-OG

Accesorios



DRM 40 P1 H

N° de artículo.:10.07.02.00050

Diámetro exterior D: 40 mm

Margen de medición: 0,0 ... 1,0 bar

Tipo de Man: Conexión trasera

Rosca G1: G3/4"-MA



MSS-K 2.5-4A

N° de artículo.:10.04.04.00120

Usa construcci: PKZM0

Tipo prot. IP: IP 65

Margen de medición: bar

Bomba de vacío

EVE-OG 25 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00084>



VST EVE-OG-10-16C

N° de artículo.:10.03.02.00075

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Tamaño: 10-16C



VOL 50

N° de artículo.:10.03.03.00118

Acumulador volumen: 50 l

Altura H: 235 mm

Función adicional del depósito de vacío: Manómetro, válvula, filtro



ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit

N° de artículo.:22.09.03.00038

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-OG 25 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00084>



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Part no...:10.07.01.00017

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 65 mm

Longitud L: 69,5 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 3/4-IG



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Part no...:27.02.01.00055

Usa construcci: Bomba EVE-OG



VST EVE-OG-10-16C

Part no...:10.03.02.00075

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Tamaño: 10-16C

Bomba de vacío

EVE-OG 25 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00084>



VST EVE-OG-25-40

Part no...:10.03.02.00060

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Tamaño: 25-40