

Central de vacío

VZ-TR 10 AC3 15

N° de artículo.:10.03.04.00174

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00174>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Centrales de vacío > Centrales de vacío
VZ > VZ-TR 10 AC3 15

Central de vacío con bomba de funcionamiento en seco y acumulador




Capacidad de aspiración: 10 m³/h

Tensión: 230/400 V, 50 Hz

Acumulador volumen: 15 l

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	400 mm
B1	490 mm
d	11 mm
G2	G3/4"-HE
H	440 mm
L	430 mm
L1	430 mm
X1	280 mm
Y1	360 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-850 mbar
Tensión	230/400 V, 50 Hz
Potencia del motor	0,37 kW
Acumulador volumen	15 l
Capacidad de aspiración	10 m³/h
Tipo prot. IP	IP 54
Peso	36,50 kg
Vacío (max.)	-25,10 inHg

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Central de vacío

VZ-TR 10 AC3 15

N° de artículo.:10.03.04.00174

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00174>

Familia de productos

VZ

Piezas de repuesto



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

N° de artículo.:10.07.01.00017

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 65 mm

Longitud L: 69,5 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 3/4-IG



FILT-EINS EVE-16-25

N° de artículo.:10.03.01.00022

Tamaño: 16-25

Usa construcci: Bomba EVE