

## Bomba de vacío

EVE-WR 25 AC3

N° de artículo.:10.03.05.00014

<https://www.schmalz.com/10.03.05.00014>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de anillo líquido EVE-WR > EVE-WR 25 AC3

### Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia



Capacidad de aspiración (50 Hz): 25 m³/h

Tipo corriente: corriente trifásica

Nivel de sonido en 50 Hz: 63 dB(A)


voltaje de 50Hz: 200-240V o 345-420V

Pot. nominal 50 Hz: 0,83 kW

Pot. nominal 60 Hz: 0,83 kW

Peso: 38 kg

### Datos de diseño



| Atributo | Valor  |
|----------|--------|
| B        | 432 mm |
| d        | 14 mm  |
| D2       | 30 mm  |
| H        | 390 mm |
| H1       | 486 mm |
| L        | 602 mm |
| L2       | 85 mm  |
| X1       | 345 mm |
| Y1       | 370 mm |

### Datos técnicos

| Atributo                        | Valor               |
|---------------------------------|---------------------|
| Capacidad de aspiración (50 Hz) | 25 m³/h             |
| voltaje de 50Hz                 | 200-240V o 345-420V |
| voltaje de 60Hz                 |                     |
| Pot. nominal 50 Hz              | 0,83 kW             |
| Pot. nominal 60 Hz              | 0,83 kW             |
| Nivel de sonido en 50 Hz        | 63 dB(A)            |
| Peso                            | 38 kg               |
| Tipo prot. IP                   | IP 54               |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Bomba de vacío

EVE-WR 25 AC3

N° de artículo.:10.03.05.00014

<https://www.schmalz.com/10.03.05.00014>

Tipo corriente

AC3

### Accesorios



MSS-K 2.5-4A

N° de artículo.:10.04.04.00120

Usa construcci: PKZM0

Tipo prot. IP: IP 65

Margen de medición: bar