

Soplante

SB 510 200 4 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00078

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00078>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 510 200 4 IE3-TYP1

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 510 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 610 m³/h

Vacío (50 Hz): 200 mbar

Vacío (60 Hz): 175 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 4 kW

Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

voltaje de 50Hz: D230V/Y400V ±10%

voltaje de 60Hz: D265V/Y460V ±10%


Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

Permición: UL/CSA

Permición: UL/CSA

Peso: 61,5 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	76 mm
G1	G2"-HE
H	524 mm
L	512 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	510 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz)	8.499,90 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz)	610 m³/h
Vacío (50 Hz)	200 mbar
Vacío (60 Hz)	175 mbar
Tipo prot. IP	IP 55

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soplante

SB 510 200 4 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00078

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00078>

Pot. nominal 50 Hz	4 kW
Pot. nominal 60 Hz	4,80 kW
voltaje de 50Hz	D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz	
Nivel de sonido en 50 Hz	75,50 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz)	76,70 dB(A)
Peso	61,50 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP1
Permición	UL/CSA
Ejecución diseño	IE3:EU/CN/IND
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00237

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00322

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 648 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soplante

SB 510 200 4 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00078

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00078>



STF 75 P 12.0 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00399

Conexión: Ø75mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 720 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD



FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12

N° de artículo.:10.07.01.00361

Diámetro exterior D: 194 mm

Longitud L: 401 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: Picl-12

Tipo: 720m³/h



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB

Y: Silenciador

Soplante

SB 510 200 4 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00078

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00078>



SD G2-AG 115x380 SB

N° de artículo.:10.04.04.00374

Usa construcci: Soplante SB

Rosca G1: G2"-MA

Diámetro exterior D: 115 mm

Longitud L: 380 mm

Piezas de repuesto



UMR-SET SB Ø76/60

N° de artículo.:10.04.01.00138